

Serie 1040

- Stabile Bauform
- Einbauhöhe einstellbar durch Hülse mit Pressring
- Kontaktierung bestückter Leiterplatten
- Universelle Applikationen

Mechanische Daten

Rastermaß	4.00 mm/160 mil
Maximaler Hub	5.50 mm
Arbeitshub	4.40 mm
Federvorspannung	0.50/0.70/0.80/1.50 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.50/2.25/3.00/5.00 N

Elektrische Werte

Maximale Strombelastung	5.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 30 mOhm









Werkstoffe

Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Messing, vergoldet


empf. Bohrer - Durchmesser

HP 2361.1 (Trolitax)	2.99 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.00 mm


Tastkopfform · Durchmesser · Oberfläche

				
A	B	C	D	E
4.00 Au/Ni	1.50 Au/Ni	4.00 Au/Ni	2.40 Au/Ni	4.00 Au/Ni
				
F	G	H		
4.00 Au/Ni	4.00 Ni	4.00 Ni		

1040 mit H 1040




1040 mit H 1045



H 1040



H 1045 L



Bestellbeispiel

1040 - F - 1.5 N - Au - 4.0

1 2 3 4 5

1. Serie 2. Kopfform 3. Kontaktdruck 4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser