

DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2



Beschreibung

LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801.

Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP

Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports.

Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu

Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel:

Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur

Merkmale von EFB LWL Patchkabel

Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung

Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034

EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC 61753-122-2

100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll

Allgemeine Daten

Faserart	Singlemode 9/125
Kategorie	OS2
Anzahl der Fasern	2
Knickschutztülle	aufgesteckt
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Steckverbinderanschluss 2 Farbe	blau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-03-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugkraft	160 N
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD

Kabelaufbau

Kabeltyp	I-V(ZN) H
Kabelaufbau	Duplex
Kabel \emptyset	2,0 mm

Kabelmantel

Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Halogenfrei	nach IEC60754-1
Raucharm	nach IEC61034-1

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 – 70 °C
Lagertemperatur	-20 – 85 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Einfügedämpfung 1310nm	<0,3 dB
Qualitätsklasse Singlemode	B/2 nach IEC 61753-1

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Stecker Konform zu Standard	IEC 61754-20
Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
O0350.0,3	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 0,3m	0,3 m
O0350.0,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 0,5m	0,5 m
O0350.1	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 1m	1,0 m
O0350.1,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 1,5m	1,5 m
O0350.2	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 2m	2,0 m
O0350.2,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 2,5m	2,5 m
O0350.3	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 3m	3,0 m
O0350.3,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 3,5m	3,5 m
O0350.4	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 4m	4,0 m
O0350.4,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 4,5m	4,5 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-03-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2

O0350.5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 5m	5,0 m
O0350.6	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 6m	6,0 m
O0350.7	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 7m	7,0 m
O0350.7,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 7,5m	7,5 m
O0350.8	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 8m	8,0 m
O0350.9	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 9m	9,0 m
O0350.10	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 10m	10,0 m
O0350.11	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 11m	11,0 m
O0350.12	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 12m	12,0 m
O0350.12,5	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 12,5m	12,5 m
O0350.13	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 13m	13,0 m
O0350.14	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 14m	14,0 m
O0350.15	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 15m	15,0 m
O0350.16	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 16m	16,0 m
O0350.17	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 17m	17,0 m
O0350.18	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 18m	18,0 m
O0350.19	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 19m	19,0 m
O0350.20	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 20m	20,0 m
O0350.25	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 25m	25,0 m
O0350.30	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 30m	30,0 m
O0350.35	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 35m	35,0 m
O0350.40	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 40m	40,0 m
O0350.45	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 45m	45,0 m
O0350.50	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 50m	50,0 m
O0350.55	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 55m	55,0 m
O0350.60	Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2, LSZH, gelb, 2.0mm, 60m	60,0 m

Abbildungen

OM-Klassifikation ISO/IEC 11801		OM1	OM2	OM3	OM4	OM5
Min. modale Bandbreite mit vollständiger Anregung aller Kernmoden [MHz*km]	850 nm	200	500	1500	3500	4700
	1300 nm	500	500	500	500	2470
Min. modale Bandbreite (effektive) Laser-Bandbreite [MHz*km]	850 nm	n/s	n/s	2000	4700	n/s
	1300 nm	1.5	1.5	1.5	1.5	1,5
Dämpfung [dB/km]	850 nm	3.5	3.5	3.5	3.5	3,5
	1300 nm					



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-03-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Duplex Jumper LC-LC 9/125 μ , OS2

Zubehör

39962.2	Reel Cleaner
39926.1	Miller® Faser Reinigungstücher

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 30-03-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

