



## KS 12.1




### Technische Daten

Länge (mm):	nach Kundenwunsch
Standardlängen:	15/25
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Gewicht (g/cm):	1,3
Gehäuse:	TO 220

### Bestell-Nr.

KS 12.1 - 15E
1xM3/1xM2,5
KS 12.1 - 25E
1xM3/1xM2,5



Weitere Lochbilder und Längen nach Kundenwunsch möglich.



## KS 28.5

### Technische Daten

Länge (mm):	nach Kundenwunsch
Gewicht (g/cm):	2,3

### Bestell-Nr.

KS 28.5





## KS 29.1

### Technische Daten

Länge:	nach Kundenwunsch
Standardlängen:	25/37,5/50
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Gewicht (g/cm):	3,9
Gehäuse:	TO 220

### Bestell-Nr.

für Standardlängen
KS 29.1-25 E 1 x ø 3,2
KS 29.1-37,5 E Kombi
KS 29.1-50 E Kombi



### Lötbarer Ausführung Solder-in version

Weitere Ausführungen z.B. mit Isolierung nach Kundenwunsch möglich

Befestigungsspur 2,4 ø für Blechschrauben B 2,9  
Teil stehend zu montieren  
Lochraster 25,4 mm

Screw channels ø 2.4 for B 2.9 plate screw  
standing mounting  
hole pattern 25.4 mm

