

TRUMPF



TruTool F 301

Technische Daten

TRUMPF



TruTool F 301

MAXIMALE BLECHDICKEN

MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM ² (MIN.)	0,45 mm
MAXIMALE BLECHDICKE STAHL 400 N/MM ² (MAX.)	1 mm

BORDHÖHE (B)

BORDHÖHE (B) BEI BLECHDICKE 0.45 - 1.0	8 - 11 mm
--	-----------

RADIEN

KLEINSTER RADIUS INNEN (VORGEFORMT)	150 mm
KLEINSTER RADIUS AUSSEN	300 mm

ALLGEMEIN

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	4 m/min - 7 m/min
NENNAUFNAHMELEISTUNG	555 W

GEWICHT

GEWICHT OHNE KABEL	5,2 kg
--------------------	--------