

Blitzbinder® rund															
Material aus Marken-Polyethylen. Universalverschluss. Weltweit patentiert. Fast unbegrenzt wieder zu öffnen.															
Form A							Form B								
Artikel-Nr.	„L“ in mm	„D“ in mm	Auszug- kraft in N mind.	Form	Natur	Rot	Sonderfarben	Artikel-Nr.	„L“ in mm	„D“ in mm	Auszug- kraft in N mind.	Form	Natur	Rot	Sonderfarben
ABV 212	120	3,5	130	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABVS 230	290	8,7	420	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABW 214	140	3,9	170	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABV 232	320	4,4	230	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABV 218	180	3,5	150	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABV 250	500	5,7	250	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABV 224	240	3,9	180	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABVS 270	665	6,6	370	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die Allplastik-Blitzbinder® aus hochwertigem Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und absolute Verschlussicherheit garantiert und jederzeit wiederöffnbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der Allplastik-Blitzbinder® über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe.

Anwendungsbeispiele: Sackverschluss, Beutelverschluss, lösbarer Kabelbinder, Pflanzenbinder, Universalbinder, Schnellbinder, Befestigungsbinder, Gerüstbinder, Planenbinder, Kabelbinder zum Bündeln von Kabelbäumen

- Material: Polyethylen
- Ausführung: ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra starke Ausführung)
- Farbe: rot, natur, blau, gelb, grün, schwarz, braun, lila, orange, pink, olivgrün
- Länge: 120 bis 665 mm
- Bedrucken oder Lasergravur: möglich
- Temperaturbeständigkeit: von – 40°C bis + 70°C
- Auszugskraft: 13 bis 42 daN (kg)
- Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder® hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen folgenden EU-Richtlinien: 1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 94/62/EU (Verpackungsabfälle). 2002/95/EU (RoHS). 1907/2006/EU (REACH).