

Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks

■ sicheres Lagern und Entsorgen wassergefährdender Stoffe

- zugelassen z.B. für Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Schmieröle, Pflanzenöle, Ethylenglykol, Fotochemikalien, Ammoniakwasser, technisch reine Harnstofflösung, Altöl...
- korrosionsfreier, doppelwandiger Vollkunststofftank aus Polyethylen mit hoher Lebensdauer und extremer Haltbarkeit
- zur Aufstellung ohne bauseitige Auffangwanne
- mit 4 oberen 2"-Anschlüssen
- inkl. Inhaltsanzeiger und 2"-Entlüftungshaube



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.21-310

Tank mit 1500 Liter Volumen.

Gleich mitbestellen



2-stufiger Tritt, verzinkt, Bestell-Nr. 179-313-J0

Überfüllsicherung Frischöl- und Altöltank, Bestell-Nr. 179-317-J0

Elektrische Dieselpumpe, 4m-Schlauch und Automatik-Zapfventil (inkl. Halterung), Leistung ca. 35 l/min, Bestell-Nr. 117-565-J0

Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks			
Volumen [l]	750	1100	1500
Maße außen L x B x H [mm]	780 x 780 x 1710	1580 x 790 x 1360	1580 x 790 x 1740
DIBt-Zulassung	Z-40.21-310	Z-40.21-310	Z-40.21-310
Bestellnummer	179-310-J0	179-311-J0	179-312-J0

Zubehör	Bestellnummer
2-stufiger Tritt, verzinkt	179-313-J0
Elektrische Dieselpumpe, 4m-Schlauch und Automatik-Zapfventil (inkl. Halterung), Leistung ca. 35 l/min	117-565-J0
Diesel- und Frischöl-Füllrohr 2" mit Tankwagenkupplung	179-323-J0
Dieseltank-Grenzwertgeber mit Inhaltsanzeiger	181-611-J0
Inhaltsanzeiger für Tanks 750 Liter	181-612-J0
Überfüllsicherung Frischöl- und Altöltank	179-317-J0
Aufkleber "Nur für Altöl"	179-322-J0
Saugrohr mit Tankwagen-Kupplung für Tanks 750 und 1500 Liter	179-314-J0
Saugrohr mit Tankwagen-Kupplung für Tank 1100 Liter	179-315-J0
Überfüllsicherung Fotochemikalentank	179-318-J0

Horizontaltanks, 300 bis 3000 Liter

■ zylindrische Horizontaltanks aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)



- für wasserähnliche Medien geeignet
- Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) mit Entlüftungsventil
- mit eingesinterter Literskala zur Füllstandkontrolle
- ab 750 Liter mit Kranösen

NEU



Horizontaltanks, 300 bis 3000 Liter									
Volumen [l]	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	
Nennweite Deckel	DN 180	DN 285	DN 285	DN 285	DN 380	DN 380	DN 380	DN 380	
Maße außen L x B x H [mm]	1100 x 630 x 660	1350 x 720 x 755	1600 x 810 x 845	1700 x 920 x 955	1700 x 1150 x 1190	1700 x 1300 x 1340	1850 x 1400 x 1440	1900 x 1500 x 1540	
Bestellnummer	256-976-J0	256-977-J0	256-978-J0	256-979-J0	256-980-J0	256-981-J0	256-982-J0	256-983-J0	