

Termékinformációk

64 72 120

Elektronikai homlokcsípőfogók

DIN ISO 9654



MM  35°

- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- átdugott precíziós csukló
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés vagy tükörpolítúr egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Ferde homlokcsípőfogó, mini vágóél kis fazettával, fej üreggel, $\alpha=35^\circ$
- Golyóscsapágy-krómacél, olajban edzett


Általános

Cikkszám	64 72 120
EAN	4003773017882
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méretek	120 x 67 x 17 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm
Fejszélesség (A)	11 mm
Pofa hossza (B)	20 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7 mm
Vágási hossz mm (C)	6 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



64 72 120