

TECALEMIT

kit pompes vide-fûts électriques

HORNET W85 H

pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas, puissance de refoulement maximale 68 litres par minute, longueur du tube plongeur 1600 mm



Numéro d'article: 149132

TECALEMIT Pompe électrique HORNET W85 H

kit pompes vide-fûts électriques

- kit comprenant : pompe, tuyau, soupape de soutirage automatique et support de soupape de soutirage avec godet
- pour diesel, fioul, produits antigel avec une viscosité maximale de 20 mPas
- puissance de refoulement maximale 68 litres par minute
- hauteur de convoyage 4 m
- longueur du tube plongeur 1600 mm
- filetage G2"
- à aspiration automatique
- raccordement électrique 230 V, moteur avec 950 W
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions

Détails techniques

type de stockage de produits dans	manutention de fûts / conteneurs	kit	oui
manipulation de fûts / conteneur	pompe	équipement kit de pompes	pompe, tuyau, soupape de soutirage automatique et support de soupape de soutirage avec godet

type pompe	kit pompes vide-fûts électriques	fonction manutention de fûts/con	à aspiration automatique
fluide	diesel, fioul, produits antigel	raccordement	G2"
viscosité max.	20 mPas	raccordement électrique	230 V
réceptacles de stockage	réservoir de stockage	puissance du moteur	950 W
commande	électrique	modèle	Premium
puissance refoul. max. l/min	68 l/min	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur de refoulement	4 m	Poids	8,54 kg
longueur de tube plongeur	1600 mm		

Accessoires

160064		débitmètre, plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm