

## Informazione prodotto

# 77 72 115 ESD

## Tronchese laterale per elettronica ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Testa piccola a punta, con piccola sfaccettatura
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
- Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
- Cerniera passante senza gioco
- Con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
- La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Manici rivestiti in materiale bicomponente nero/grigio
- Acciaio al cromo per cuscinetti a sfera, temperato ad olio



### Generico

Art. No.	77 72 115 ESD
EAN	4003773024330
Testa	pulita a specchio
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	70 g
Dimensioni	115 x 65 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,3 – 0,8 mm
	10,5 mm
	6 mm
Larghezza testa (A)	11 mm
ESD	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori