

## **rolcontainer** **rolltainer® QP**

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1630 x 815 x 724 mm, nuttige hoogte 1450 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL6024 verkeersgroen, platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL6024 verkeersgroen, met polypropyleen-banden



**Artikelnummer: 219989**

## **Rolcontainer rolltainer® QP**

### **van kunststof**

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1630 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1450 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden
- montage-instructie: achterwand met 4 boorgaten voor bevestiging met kunststof klemmen aan de zijroosters

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur platform	lijkt op RAL6024 verkeersgroen
type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	3 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lijkt op RAL6024 verkeersgroen
hoogte	1630 mm	nestbaar	nee
lengte	815 mm	wiel-ø	108 mm
breedte	724 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1450 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	doorbroken	montage-instructie	achterwand met 4 boorgaten voor bevestiging met kunststof klemmen aan de zijroosters
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	gewicht	28,5 kg