

## PAVOY

### rayonnage de bureau

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm, Espace de rangement facilement accessible pour les dossiers et documents de travail sur 5 hauteurs de classeur, corps en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 402390



## PAVOY Armoire de rangement Basis

rayonnage de bureau

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 400 mm
- Charge max. par tablette 80 kg
- Espace de rangement facilement accessible pour les dossiers et documents de travail sur 5 hauteurs de classeur
- 4 niveau(x) avec tablette en acier réglables par pas de 17 mm
- construction en tôle d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- le corps soudé présente une résistance élevée
- corps en RAL7035 gris clair
- niveaux en RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
type de rayonnage	rayonnage de bureau	charge tablette	80 kg
matériau	tôle d'acier	Structure de la paroi arrière	plein
matériau de finition	corps soudé	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	1950 mm	hauteurs de classeurs	5 pièce
largeur	1000 mm	utilisation	unilatéral
profondeur	400 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	certification	GS
tablette réglable au pas	17 mm	garantie	10 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	50 kg

## Accessoires

210169



tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, force 80 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

## Cela s'adapte aussi ...

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

146387



cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique