

1-1337430-0 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 1-1337430-0

RF Plugs & Jacks, BNC RF Interface, Plug, 50 Ω, Raychem  
5026A1631 / Raychem 5026A1331 / Raychem EPD 26995Q,  
Bayonet, 4 GHz Operating Frequency

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > HF-Koax-Steckverbinder > HF-Steckverbinder



HF-Schnittstelle: **BNC**

HF-SteckverbinderAusführung: **Stecker**

HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): **14.53 mm [ .572 in ]**

Impedanz: **50 Ω**

Mit HF-Kabeltyp kompatibel: **Raychem CLFH-316, Raychem EPD 26995Q, Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Dichtungstyp für Steckverbinder	Dichtung, Dichtung
HF-Schnittstelle	BNC
HF-SteckverbinderAusführung	Stecker
Mit HF-Kabeltyp kompatibel	Raychem CLFH-316, Raychem EPD 26995Q, Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, RG 174A, RG 188A, RG 316, URM 95
Steckverbindersystem	Kabel-an-Kabel
Abdichtbar	Ja
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	1
Anzahl der Koaxial-Kontakte	1

### Elektrische Kennwerte

Impedanz	50 Ω
----------	------

### Sonstige Eigenschaften

Kabel-/SteckverbinderAusrichtung	Gerade
Gehäusematerial	Messing

Material der Gehäusebeschichtung	Silber
----------------------------------	--------

### Kontaktmerkmale

Crimptyp	Sechskant
----------	-----------

Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder	Silber
---	--------

Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder	Messing
--	---------

### Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Crimpverbindung
--	-----------------

### Montage und Anslusstechnik

HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus	Bajonett
--	----------

HF-Kontakt-Fangmethode	Mechanische Eigenschaften
------------------------	---------------------------

Arretierung	Ohne
-------------	------

### Abmessungen

HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.)	14.53 mm[.572 in]
---	-------------------

### Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
------------------	------------

Betriebstemperaturbereich	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
---------------------------	----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Betriebsfrequenz	4 GHz
------------------	-------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	50
------------------	----

Verpackungsmethode	Box
--------------------	-----

### Weitere

Kupplungsmutterbasismaterial	Messing
------------------------------	---------

Güteklasse	Professionell
------------	---------------

Dielektrisches Material	PTFE
-------------------------	------

### Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform mit Ausnahmen
-------------------------------	-----------------------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform mit Ausnahmen
------------------------------	-----------------------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
--	---



EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)

SVHC > Schwellenwert:  
Pb (.35% in Component Part)

**Sicherheitshinweise:**  
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch ... gründlich waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen Standort relevant sind.

Halogengehalt

Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### Kompatible Teile



TE Teilnr.: 1052422-1  
2052 0000 02,SMA FM JACK RECPT



TE Teilnr.: 2455003-1  
BNC JACK ST CRIMP FOR RG58



TE Teilnr.: 9-1478245-0  
PRO-C HEX DIE PSF1/7

### Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:5-2176070-6  
3521 2K0 1% 2W



TE Teilnr.:2-1609089-7  
20ERK1=F4342



TE Teilnr.:1-2176231-4  
SMD-Leistungswiderstand: 3 Watt, 1 % Tol.



TE Teilnr.:84533-4  
1.25MM FFC POST PLATED H 4P



## Dokumente

### Produktzeichnungen

BNC Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG174A

Englisch

### Produktspezifikationen

Economy RF Coaxial Connectors

Englisch

### Produktspezifikation

Englisch