


# INSTRUCTION

ToLEDo  
901700.002





**RZB**  
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 44 IK05



Umgebungstemperatur /  
temperature ambiante  
=> -30 °C ... + 40 °C



D 172, H 2, HEL 92



DA 150, HE 140,  
S 1-25, LE 350, BE 350



320 g



LED



1800



16



1 x 14,6 W

CCT [K]

4000

CRI


80

RG

RG 1

EEK

F



3,7 A / 5 μs



82




130



135



221





### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

### Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

### Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



### General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

### Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.


### Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:  
If you have any questions about our signs, visit the following website:

 [www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB\\_Symbolklaerung.pdf](http://www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf) 


**EEK** 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015


This product contains a light source of energy efficiency class F according to regulation (EU) No 2019/2015

  Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

  Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598

 Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source of this luminaire is not replaceble, when light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

 Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten!

Not to be covered with thermal insulation material!



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,1 m betragen!

The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.1 m!

IP 20

Oberhalb der Decke IP 20

Above the ceiling IP 20



IP 44


Unterhalb der Decke IP 44

Below the ceiling IP 44


ToLEDo / Arelo	CCT	$\Phi_{\text{gl}} \text{ [lm]}$
901699.002	3000K / 4000K	700lm / 750lm
901700.002	3000K / 4000K	1650lm / 1800lm
901701.002	3000K / 4000K	2500lm / 2700lm
901702.002	3000K / 4000K	700lm / 750lm
901703.002	3000K / 4000K	1650lm / 1800lm
901704.002	3000K / 4000K	2500lm / 2700lm




1




2




3




4






5




6







## Ausschnitt / cutout



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

🏠 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0

📄 0951/7909-198

🌐 [info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)