

# Datenblatt | Artikelnummer: 706-753/301-100


Anschlussleitung; 16-polig; Steckverbinder gemäß DIN 41651; 16-polig; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Länge 1 m, 1 MOhm; Leiterquerschnitt 0,14 mm<sup>2</sup>



<https://www.wago.com/706-753/301-100>



Abbildung ähnlich



Farbcode gem. DIN VDE 47100	16-poliger Flachbandkabel- Steckverbinder	
		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
gelb-braun		16

## Kurzbeschreibung:

Die 16-poligen

WAGO Interface-Kabel setzen das Signal der 16-poligen Steckverbinder eins zu eins um und sind in den Längen 1 m, 2 m, 3 m erhältlich. Eine Signalweiterleitung vom Interface-Adapter 857-980 ist ebenfalls möglich.

Die Anschlussleitung ist in Verbindung mit dem Interface-Adapter für die Systemverkabelung (857-980) geeignet.

## Hinweise

Hinweis

Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

## Elektrische Daten

Betriebsspannung

DC ≤35 V

Strom pro Ader max.

1 A

## Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

### Anschluss 1

Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	16
Anschlusstyp 1	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm <sup>2</sup>
Anschlussausführung	Steckverbinder gemäß DIN 41651

### Anschluss 2

Steckverbinder 2	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 2	16
Anschlusstyp 2	System

## Geometrische Daten

Leitungslänge	1 m
---------------	-----

## Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	10 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-25 ... +70 °C
---	----------------

## Kaufmännische Daten

Produktgruppe	30 (WAGO Frankreich)
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	FR
GTIN	4050821038856
Zolltarifnummer	85444290900

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
706-753/301-100



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

706-753/301-100	26.11.2018	docx 15.02 KB	
706-753/301-100	19.02.2019	xml 3.16 KB	

## CAD/CAE-Daten

### CAE Daten

WSCAD Universe  
706-753/301-100



## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Übergabemodul

##### 1.1.1.1 Interface-Adapter



**Art-Nr.: 857-980**

Interface Adapter; 16-polig; analog