

# CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz

1212348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212348>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gesenk (Paar), für CRIMPFOX-C50, für isolierte Ringkabelschuhe 25 mm<sup>2</sup>, Oval-Crimp



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212348
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Z
Katalogseite	Seite 427 (C-3-2019)
GTIN	4046356455046
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	51,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,17 g
Zolltarifnummer	82079091
Ursprungsland	DE

# CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212348>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Oval-Crimp

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	= 25 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212348>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE - Crimpeinsatz



1212348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212348>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

### ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)