



CII

Interne TE-Nummer 9-1617804-8

Time Delay Relays, Adjustable, 28 VDC Input, 10A@28VDC A / 115VAC A, Delay on Operate, 60 seconds Delay Time, Raised Horizontal Flange Mount

[Auf TE.com ansehen>](#)

Relais, Schütze und Schalter > Relais > Zeitverzögerungsrelais



Steuerungstyp: **Einstellbar**

Zeitverzögerungsrelais – Eingangsspannung: **28 VDC**

Zeitverzögerungsrelais – Kontaktnennstrom: **10A@28VDC A, 115VAC A**

Betriebsmodus: **Betriebsverzögerung**

Verzögerungszeit: **60 Sekunden**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Gehäusotyp	Hermetisch abgedichtet, aus Metall
Produkttyp	Relais
Relaistyp	Zeitverzögerung
Produktkategorie	Elektromechanische Relais
Magnetisches Ausbruchsggerät	Ohne

Konfigurationsmerkmale

Statusanzeigentyp	Keine
Mehrere Zeitfolgebereiche	Ohne

Elektrische Kennwerte

Antriebssystem	DC
Zeitverzögerungsrelais – Eingangsspannung	28 VDC

Kontaktmerkmale

Kontaktanordnung	2 Form C, DPDT, 2 C/O
Kontaktmaterial	Silber-Cadmium-Oxid
Steuerungstyp	Einstellbar
Zeitverzögerungsrelais – Kontaktnennstrom	10A@28VDC A, 115VAC A
Verzögerungszeit	60 Sekunden

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Löthakenkontakt
----------------	-----------------

Montage und Anschlusstechnik

Zeitverzögerungsrelais – Montagetyp	Erhöhte horizontale Flanschmontage
-------------------------------------	------------------------------------

Abmessungen

Abmessungen (L x B x H) (ca.)	25.79 x 25.79 x 25.4 mm[1.015 x 1.015 x 1 in]
-------------------------------	---

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C
---------------------------	--------------

Betrieb/Anwendung

Betriebsmodus	Betriebsverzögerung
---------------	---------------------

Weitere

Wiederholbarkeit (max.)	±10%
-------------------------	------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)


EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Nicht konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Nicht konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2022 (223) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht geeignet für bleifreie Verfahren

Produktkonformitäts-Disclaimer



Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

TD230C-6002SX=TDAO 6 TO 60 SEC

Englisch

TD230C-6002SX

Time Delay Relays, Adjustable, 28 VDC Input, 10A@28VDC A / 115VAC A, Delay on Operate, 60 seconds Delay Time, Raised Horizontal Flange Mount



[Datenblätter/ Katalogseiten](#)

[High_Performance_Relays_Section5](#)

Englisch