



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Leiterplatte-an-Leiterplatte-Jumper und -Brückenstecker



Widerstandstyp: **Novo**

Widerstandsausführung: **Offene Oberseite**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **2**

Raster: **2.54 mm [.1 in]**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	2
-----------------------	---

Elektrische Kennwerte

Anschlusswiderstand	15 mΩ
---------------------	-------

Sonstige Eigenschaften

Griff	Mit
-------	-----

Kontaktmerkmale

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.762 μm[30 μin]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Widerstandstyp	Novo
Widerstandsausführung	Offene Oberseite
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Montage und Anschluss-technik

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	2.54 mm[.1 in]

Abmessungen

Höhe des Produkts	10.9 mm[.429 in]
-------------------	------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Überbrückungs- und Widerstandsverpackung	Einzelausführung
Verpackungsmenge	14000
Verpackungsmethode	Bag

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | AMP M Series



Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-487526-9
020 HOUSING FFC RCPT 100CL SR



TE Teilnr.:6-103673-9
20 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE Teilnr.:85489-7
MOD I RECP PLTD 30 SEL



TE Teilnr.:1393105-3
KRPA-5DG-12=KRPA



TE Teilnr.:2-1775365-5
MODULAR JACK, RJ45, SHIELD, SMT,
6u" Au




TE Teilnr.:2151029-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-278D



TE Teilnr.:1676693-2
RN 0805 39R2 0.1% 10PPM 1K RL



TE Teilnr.:312192-1
FEED PAWL



TE Teilnr.:223363-E
STVH15 15 M ZD VV 3-00 LAFD * A098
199 E



TE Teilnr.:7-1393223-0
V23061D1002A301=MINISTARKSTROM

Dokumente

Produktzeichnungen

[SHUNT LP W/HANDLE 2 POS 30AU](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_881545-2_K.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_881545-2_K.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_881545-2_K.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten



AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION_6_7AND8

Englisch

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch