

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 700 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC

Produktnutzen

Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen

Werkstoffe

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●
Stahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●
Kunststoff	◐

Einsatzbereich

- ▶ Medizintechnik
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Motorenbau
- ▶ Gießereien
- ▶ Beschlaghersteller

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Härtegrad	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
152,4 x 25,4 x 25,4	7 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366498
152,4 x 25,4 x 25,4	8 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366499
152,4 x 25,4 x 25,4	9 SF	fine	grau	47 m/s	6000 1/min	2	366500
203,2 x 51 x 76,2	7 SF	fine	grau	36 m/s	3450 1/min	1	367522

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Härtegrad	Feinheitsgrad	Farbe	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
203,2 x 51 x 76,2	8 SF	fine	grau	36 m/s	3450 1/min	1	367523
203,2 x 51 x 76,2	9 SF	fine	grau	36 m/s	3450 1/min	1	367524

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

