

PRODUKTDATENBLATT

RHST



Stützteller

- Flexiblerer Stützteller
- Optimale Anpassung an das Werkstück
- Angenehmes Schleifen

Stützteller für Fiberscheiben – flexibel für optimale Anpassung an das Werkstück.



Typenbezeichnung	RHST
Artikelbezeichnung 1	Stützteller Fiberscheibe
Artikel-Nr.	303672
GTIN	4011890083307
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,065 kg
Produktabmessung	100 x M10
Durchmesser 1	100 mm
Gewindeaufnahme	M14
Form Langversion	Stützteller
Form Kurzversion	Stützteller
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890115923
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	115 mm
Breite Verpackung	155 mm
Höhe Verpackung	30 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,650 kg
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	BG