### Cemo

## trolley pour carburant

capacité 60 I, avec pompe à main et soupape de soutirage, hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 530 mm

Numéro d'article: 220831





# **Cemo Trolley carburant**

#### trolley pour carburant

- capacité 60 l
- avec pompe à main et soupape de soutirage
- hauteur x longueur x largeur 380 x 900 x 530 mm
- longueur de tuyau 2,7 m
- récipient en polyéthylène
- avec poignée de levage et de traction
- soubassement 2 roues
- selon ADR 1.1.3.1 c)

Détails techniques			
type de stockage de produits dan	citerne de stockage	poignée	poignée de levage et de traction
type de vide-citernes	trolley pour carburant	nombre/type de roulettes	2 roues
commande	manuel	Ø de roue	240 mm
capacité	60 I	hauteur	380 mm
équipement vide-citernes	pompe à main et soupape de soutirage	longueur	900 mm
puissance refoul. max.	25 I/min	largeur	530 mm

I/min			
longueur de tuyau	2,7 m	certification	ADR 1.1.3.1 c)
matériau de récipient	polyéthylène	Poids	18 kg

# Accessoires

220836



Débitmètre pour trolley pour carburant, plage de mesure 7 - 120 l/min, raccordement 1" intérieur et extérieur

Cela s'adapte aussi				
200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir		
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir		
221116	-	gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8		
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm		
525760	*	symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm		