

Produktinformation

76 22 125

Seitenschneider

Für Elektromechaniker

DIN ISO 5749

- Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 63 HRC
- Eingelegtes Gelenk
- Ohne Facette zum flächengleichen Trennen von weichen Drähten
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	76 22 125
EAN	4003773048022
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	107 g
Abmessungen	125 x 57 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5749
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,4 – 2,5 mm
Backenlänge (B)	16 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	9 mm
Kopfbreite (A)	14,5 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten