

FPMA-D025BLACK

SUPPORTO DA SCRIVANIA NEWSTAR PER

FPMA-D025BLACK è un supporto da scrivania per schermi LCD/LED/TFT fino a 30" (76 cm).



Questo braccio porta monitor NewStar, modello FPMA-D025BLACK consente di collegare uno schermo LCD/LED/TFT su di una scrivania con la modalità di fissaggio su piano attraverso viti.

Utilizzate un braccio porta monitor per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il braccio è facile da regolare in altezza.

È inoltre possibile inclinare lo schermo in senso verticale, orizzontale e farlo ruotare; questo crea la posizione ergonomica di lavoro ideale riducendo il rischio di mal di schiena e al collo. I cavi sono tenuti fuori dalla vista attraverso la predisposizione di passaggio all'interno della colonna.

Il supporto FPMA-D025BLACK ha un punto di articolazione ed è adatto a schermi fino a 30" (76 cm) con una capacità massima di trasporto di 12 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm.

Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

SPECIFICAZIONI

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Colore | Nero |
| Garanzia | 5 anno |
| Dimensioni | 10 - 30" |
| Peso massimo | 12 |
| Banco di montaggio | Scrivania con attacco fisso |
| VESA minima | 75x75 mm |
| VESA massima | 100x100 mm |
| Altezza | 37 - 47 cm |
| Inclinazione | 180° |
| Rotazione | 360° |
| Profondità | 5 cm |
| Schermi | 1 |
| EAN code | 8717371444938 |



