

T e c h n i s c h e s D a t e n b l a t t

Artikel	WT – 6000 (Fußboden-Markierungsband)
Beschreibung	Strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Fußboden-Markierungsband aus Stahl. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zureinigen, sofort befahrbar, ersetzt die Kennzeichnung mit Farbe. Verwendung nur im Innenbereich!
Trägereigenschaften	
Trägermaterial	Stahl
Gesamtstärke	0,5 mm
Abdeckmaterial / Liner	Papier gelb
Ausführungen	
Farbe	gelb, blau, rot, grün, weiß, schwarz
Standardbreite	75 mm
weitere Breiten möglich	Auf Anfrage
Länge	1,50m oder 6m
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft	9 N / 10 mm
Mechanische Eigenschaften	
Härte	85-90 Shore A
Thermische Eigenschaften	
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C
Anwendung	<p>Wird eingesetzt zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder von Abstellflächen.</p> <p>Anwendung nur Im Innenbereich!</p> <p>Der Untergrund muss sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein. Die Montage ist denkbar einfach, indem man die Klebstoffabdeckung Stück für Stück entfernt und das Klebeband dabei kräftig auf den Boden presst. Das Aufbringen wird vereinfacht, wenn man die Verlegelinie mit Kreide kennzeichnet. Das Klebeband kann mit warmen Wasser und Seife gereinigt werden. Es verträgt auch Säuren und Basen. Das Band lässt sich einfach durch kräftiges abziehen vom Boden, nahezu rückstandsfrei entfernen.</p> <p>Ein Überfahren des Bandes, sowie Wenden auf dem Band mit Staplern und Hubwagen ist möglich.</p>