



Beschreibung:

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- $w = \varnothing$ der Trichteröffnung = 50 mm
- $e = \varnothing$ des Einfüllstutzens = 3 mm
- Fassungsvermögen 18 ml

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 950100 |
| GTIN | 4007228701265 |
| Zolltarif | 39241000 |
| Verpackungseinheit (VE) | 12 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Farbe | natur |
| Volumen in L | 0,018 |
| Gewicht (kg) | 0,01 |
| T x B x H (mm) | 50 x 50 x 58 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|------------------------|
| Inhalt in Stück | 12 |
| T x B x H (mm) | 250 x 250 x 170 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 0,12 |
|-----------------------|-------------|

Palette

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Anzahl an Kartons | 144 |
| Anzahl an Lagen | 8 |
| T x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 1,51 |

| | |
|------------------|--------------|
| Kartons pro Lage | 18 |
| Gewicht (kg) | 192,8 |