

## SIMPLEX-Spaltaxt• mit schlanker Form, mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel

3007.750

### Produktbeschreibung

#### Anwendungsgebiete

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Keilen und Holzpfählen, Galabau

Spaltaxt und Schonhammer in einem, Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, Schlageinsatz aus Superplastik, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar



#### Werkstoff

##### Schlageinsatz 1

- Axtblatt gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert
- inkl. Kunststoffhülse
- inkl. Lederschneidschutz

##### Schlageinsatz 2

- Superplastik, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

##### Gehäuse

- Temperguss



##### Stiel

- Hickory

#### Montage

Axtblatt 3210.750 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

### Bestellinformationen

Ø	Abmessungen [mm]		 [g]	Art.-Nr.
50	765	100	2700	3007.750

Anwendungsbeispiel

