

Rollcart Montagewagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatten, mit 4 Schublade(n), Höhe x Länge x Breite 1990 x 1250 x 700 mm, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158115



Rollcart Werkbank- und Montagewagen

Traglast 600 kg

Montagewagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit Loch-/Schlitzplatte
- mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatten
- mit 4 Schublade(n)
- Höhe x Länge x Breite 1990 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Montagewagen	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1150 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	4 Schubladen	Material	Stahl/Holz
Material Plattform	Holz	elektrisch leitend	nein
Schubladen Anzahl	4 Stück	Radanordnung	rechteckig
Plattentyp	Loch-/Schlitzplatte	Oberfläche	pulverbeschichtet
Lochplatten Anzahl	2 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Schlitzplatten Anzahl	1 Stück	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Höhe	1990 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Länge	1250 mm	Gewicht	116 kg
Breite	700 mm		

Zubehör

158103



Schubladeneinsatzset für Tischwagen, Set bestehend aus: 2 Längs- und 6 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 700 mm