

Bohrschraube JT2-3-4,8



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCS 6.3

Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 2 mm
- > Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

Eigenschaften


- > Stahl einsatzvergütet, verzinkt
- > Lose oder magaziniert




EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Infos siehe Seite 33

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
lose						
JT2-3-4,8x19	19	0–11	1000		3592200634	4061245015576
JT2-3-4,8x19 VE100	19	0–11	100		6592200634	4061245014784
magaziniert						
JT2-3-4,8x19 magaziniert	19	0–11	500		3365000000	4061245016580
Dichtscheibe V14, Ø 14 mm						
JT2-3-4,8x19 V14	19	0–9	500		3592251634	4061245036816