

Artikelnummer: 34178

Kurzbeschreibung: Fassregal Typ 360, für 6 Fässer Ø 60 l, 2 Gitterrostebenen, 6 Fassauflagen & GFK-Auffangwanne für 150 l

Langbeschreibung: Fassregal Typ 360, für 6 Fässer Ø 60 l, 2 Gitterrostebenen, 6 Fassauflagen & GFK-Auffangwanne für 150 l: Das Fassregal Typ 360 dient der sicheren, ordnungsgemäßen Lagerung von bis zu 6 Fässern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 60 l. Es ist für die Bestückung mit Fässern in Kombination mit weiteren Kleingebinden geeignet und entspricht der allgemeinen Bauaufsichtszulassung des DIBt-Berlin (Z-40.12-227). Seine Gesamtmaße betragen L 1320 x B 800 x H 1300 mm, das Gesamtgewicht



beläuft sich auf 60 kg. Das für eine Traglast bis zu 400 kg ausgelegte Regal wurde gänzlich aus feuerverzinktem, chemikalienresistentem und nicht rostendem Stahl gefertigt. Ausgestattet ist es mit 2 Gitterrostebenen zur Aufnahme der Fässer oder Gebinde. 6 variabel aufsteckbare Fassauflagen sorgen hierbei für zusätzliche Stabilität. Die GFK-Auffangwanne besitzt ein Fassungsvermögen von 150 l. Das mit 5 Jahren Garantie versehene Fassregal Typ 360 wird Ihnen in Einzelteilen zerlegt geliefert. Ein Kannenträger ist nicht Teil des Lieferumfangs, dieser ist jedoch genauso wie eine 3. Gitterrostebene als Zubehör optional verfügbar. Weitere Details: Hochwertiges Fassregal für die Lagerung von bis zu 6 Fässern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 60 l. Sowohl für die Bestückung mit Fässern als auch mit Kleingebinden geeignet. 2 Gitterrostebenen, 6 variabel aufsteckbare Fassauflagen, 1 GFK-Auffangwanne mit einem Fassungsvermögen von 150 l. Entspricht allgemeiner Bauaufsichtszulassung des DIBt-Berlin (Z-40.12-227). Lieferung erfolgt in Einzelteilen und ohne Kannenträger, dieser genauso wie eine 3. Gitterrostebene als Zubehör optional erhältlich. Maximale Traglast: 400 kg. Material: Stahl, feuerverzinkt (chemikalienresistent und nicht rostend). Farbe: silberfarben. Maße: L 1320 x B 800 x H 1300 mm. Gewicht: 60 kg. Garantie: 5 Jahre.

EAN/GTIN: 4052886117200