

HSM®**HSM Intelligent Drive**

- das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet eine bis zu 40 % höhere Leistung
- intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay
- relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen werden angezeigt
- Verbrauchsmaterial, Maschinen- und Kontaktetails können eingesehen werden
- für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschalt-Automatik, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist
- über die intelligente Behebung von Papierstau erkennt das System automatisch und frühzeitig ob zuviel Papier zugeführt wurde
- das Gerät reversiert oder ruft kurzzeitig mehr Leistung ab und zieht das Papier ein

Die IntelligentDrive Betriebsmodi:**Silent** für einen besonders leisen Betrieb**Standard** mit optimaler Durchsatzleistung bei geringer Geräusentwicklung**Performance** für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung**Aktenvernichter SECURIO P36i****Die HSM Innovation: IntelligentDrive****Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse!****Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay**

- innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
- intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
- sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- intelligente Behebung von Papierstau - das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öl, für konstant hohe Schnittleistung
- der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
- bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- mobil auf Rollen fahrbar
- komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
- hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster

Technische Daten:

- Eingabebreite: 330 mm
- P-2: zerkleinert mühelos Papier, Büroklammern, Kredit-/Kundenkarten, CDs / DVDs, Disketten
- P-4: zerkleinert mühelos Papier, Büroklammern, Kredit-/Kundenkarten, CDs / DVDs
- P-5: zerkleinert mühelos Papier, Büroklammern, Kredit-/Kundenkarten
- P-6: zerkleinert mühelos Papier, Büroklammern
- Maße: (B)580 x (T)550 x (H)1.020 mm • Ausführung Streifen: Gewicht: 64 kg • Ausführung Partikel: Gewicht: 68 kg
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Für wen geeignet:

- perfekt für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen



Symbolbild: Aktenvernichter SECURIO P36i



Detaillansicht: Maße



Detailsicht: Unterschrank mit Tür

Modell	Schnittart	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherheitsstufe	Auffangvolumen	Farbe	Anschluss	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
SECURIO P36i	Streifen	3,9	34 - 36 Blatt	P-2/0-2/T-2/E-2	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1850121	1702198
		5,8	43 - 45 Blatt	P-2/0-2/T-2/E-2	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1851121	1702199
	Partikel	0,78 x 11 mm 1 x 5 mm	11 - 13 Blatt	P-6/F-3	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1855121	1702204
			8 Blatt	P-7 / F-3	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1854121	1702205
	Partikel	1,9 x 15 4,5 x 30	16 - 18 Blatt	P-5/T-5/E-4/F-2	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1852121	1702202
			27 - 29 Blatt	P-4/0-3/T-4/E-3/F-1	145 Liter	weiß	Schutzkontakt-Stecker	1853121	1702200
Zubehör: Abfallsäcke (VE = 10 Stück)					245,4 Liter	transparent		1442995110	1702128
Zubehör: Abfallsäcke (VE = 100 Stück)					245,4 Liter	transparent		1442995000	1702062
Zubehör: Kartonbox								1850995200	1702237