

## Termékinformációk

98 07 250

### Görgős villáskulcs

IEC 60900 DIN EN 60900

- Párhuzamosan vezetett, sima markolópofák
- Fokozatmentesen beállítható kulcsnyílás
- Skálával a kulcsnyílásnak a munkadarabtól távol történő beállításához
- Króm-vanádium acél



⚡ 1000 V   $\angle 22^\circ$

#### Altalános

Cikkszám	98 07 250
EAN	4003773071518
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve
Súly	545 g
Méreték	260 x 78 x 32 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

#### Műszaki jellemzők

Pofaszélesség	8 mm
Fejszélesség (W3)	16 mm
Mélység	20 mm
Szélesség	73 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	30 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	1 1/8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

