



Fassgreifer Typ RLN

- für stehende und liegende 200-Liter-Stahlfässer
- geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1

- kompakt konstruierte Fassaufnahme
- automatische Arretierung
- Fässer können eng nebeneinander ins Regal gelegt werden
- das stehende Fass wird umschlossen und durch Absenken der Staplergabel in eine waagerechte Position gebracht
- Fass-Einlagerung ohne zusätzlichen manuellen Aufwand


Fassgreifer Typ RLN für 1 Fass à 200 Liter
Bestell-Nr. 115-289-J9

Draufsicht: Fassgreifer RLN.




Typ	RLN
Verwendung	200-Liter-Stahlfass, stehend oder liegend
Traglast gesamt [kg]	300
Gewicht [kg]	75
Gabeltaschen B x H [mm]	170 x 70
Gabeltaschenabstand [mm]	665
Bestellnummer	115-289-J9



Typ Vario

- für 200-L-Stahlsickenfässer, ideal zum Beschicken von Paletten und Auffangwannen
- variabel, auf viele verschiedene Einfahrsituationen einstellbar

- nach innen verstellbare Radausleger zur Anpassung an unterschiedliche Einfahrbreiten von Paletten und Auffangwannen
- Gummiräder $\varnothing 200$ mm, serienmäßig mit 2 zusätzlichen Austausch-Rädern $\varnothing 80$ mm zum leichten Unterfahren von Paletten
- Anheben mittels Fußpedal
- Hubbereich 0-550 mm
- Traglast: 300 kg

**Typ VARIO,
Maße B x T x H (mm):
1210 x 1240 x 2120**
Bestell-Nr. 178-864-J9


Anwendungsbeispiel: mit verstelltem Fahrwerk lässt sich auch ein seitlich abgestelltes Fass greifen, z.B. bei nebeneinanderstehenden Auffangwannen.