

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D













LED **SELV**

Spannung Schutzart: Prüfzeichen



Produktbeschreibung

Scheibe aus PMMA klar, Parabolspiegelraster SM aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.

Ausführung: Anbauleuchte geschlossen, ballwurfsicher, für Decken-, Pendel- oder Schienenmontage. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Oberfläche mit besonders kratzfester, weißer Pulverbeschichtung (Farbe ähnlich RAL9016). Eingebauter Kopfspiegelreflektor aus reflexionsverstärktem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, matt eloxiert. Schmaler Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit Scheibe aus schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Rahmen mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System

Elektrische Ausführungen:

• dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED. 220-240 Volt. 0/50-60 Hz und außen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Pendel- und Deckenmontage der Leuchten mit entsprechenden Befestigungssätzen. Zeitsparende Click-Montage der Leuchten an dem TRAS-Tragschienensystem ohne Öffnen der Leuchte. Ballwurfsichere Pendelmontage der 1- und 2lampigen Leuchten an einer Tragschiene, 3- und 4-lampige Leuchten an zwei parallelen

Mit dem Zubehör SHL-DB, 0227922 sind die Leuchten ohne Tragschiene direkt an der Decke oder Befestigungsfläche montierbar. Die Leuchte muss hierzu geöffnet werden. Bandmontage über außen liegenden Verbinder SHL-LV, stirnseitige Ausbrechöffnung D 20 für Durchgangsverdrahtung.

Hinweis Verdrahtung:

SHL. 180, 280: alle Lampen auf L1 verdrahtet. (180 mit 1 Gerät; 280 mit 2 Geräten) SHL. 380; mittlere Lampe auf L2, äußere Lampen auf L1 verdrahtet, (3 Geräte) SHL. 480: beide mittlere Lampen auf L2 verdrahtet, äußere Lampen auf L1 verdrahtet. (4

DALI-Ausführungen: separate Klemme für Steuerleitung, siehe Maßbilder Notlicht-Ausführungen: separate Klemme für Ersatznetz bzw. Ladephase Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis "ballwurfsicher":

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die normgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.

inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B

Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).




Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1500
В	248
н	80
A 1	1350
A2	-
AB	150
K	-
Bestückung	2XL-TUBE-B 58
max.	W
Gewicht [kg]	12,1
Annahi Datriah	



Anzahl Betriebsgeräte	2	Anzahl Betri	ebsg. an LS E	3 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10		
Betriebsdauer [h]	50.000	70.000	55.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	36	25	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht konde	ensierend)		min20	max. +36

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 50
UTE	0.86C
Leuchtenlichtstrom [lm]	16161
Leuchtenleistung [W]	138
Leuchteneffizienz [lm/W]	117
Farborttoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbew	ertung n		}	1000110	755	3000	2002011	202862	550	200240	100011
o-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
o-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
o-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen X Y		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	21.8	23.0	22.0	23.2	23.4	21.1	22.3	21.3	22.5	22.7
	3H	21.6	22.7	21.9	22.9	23.2	20.9	22.0	21.2	22.2	22.4
	4H	21.5	22.5	21.8	22.8	23.0	20.8	21.8	21.1	22.1	22.3
	6H	21.5	22.4	21.8	22.6	22.9	20.7	21.6	21.1	21.9	22.2
	8H	21.4	22.3	21.8	22.6	22.8	20.7	21.6	21.0	21.8	22.1
	12H	21.4	22.2	21.7	22.5	22.8	20.7	21.5	21.0	21.8	22.1
4H	2H	21.7	22.7	22.0	23.0	23.2	21.0	22.0	21.3	22.2	22.5
	3H	21.6	22.4	22.0	22.7	23.0	20.8	21.7	21.2	22.0	22.3
	4H	21.5	22.3	21.9	22.6	22.9	20.8	21.5	21.1	21.8	22.2
	6H	21.4	22.1	21.8	22.4	22.8	20.7	21.3	21.1	21.7	22.0
	8H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.7	20.6	21.2	21.1	21.6	22.0
	12H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9
8H	4H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.7	20.6	21.2	21.1	21.6	22.0
	6H	21.3	21.8	21.8	22.2	22.6	20.6	21.0	21.0	21.4	21.9
	8H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.6	20.5	20.9	21.0	21.4	21.8
	12H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.5	20.5	20.8	21.0	21.3	21.8
12H	4H	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9
	6H	21.3	21.7	21.7	22.1	22.6	20.5	20.9	21.0	21.4	21.8
	8H	21.2	21.6	21.7	22.0	22.5	20.5	20.8	21.0	21.3	21.8
	0.1		_ 1.0		0	0	20.0	_0.0			_ 1.0
Korrigierte Bl	endindi	zes für	einen G	esamtl	ichtstro	m von	18770 I	m			