

Serie 1025/E

- Internationaler Standard für 100 mil Applikationen
- Kontaktierung bestückter Leiterplatten
- Große Auswahl an Tastkopfformen

Mechanische Daten

Rastermaß	2.54 mm/ 100 mil
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	0.20/ 0.25/ 0.40/ 0.60/ 0.50/ 0.80/ 1.40 N
Federkraft bei Arbeitshub	0.60/ 1.00/ 1.50/ 2.00/ 2.25/ 3.00/ 4.00 N








































Elektrische Werte

Maximale Strombelastung	5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm

Werkstoffe

Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl / CuBe
Hülse	Bronze, vergoldet

Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche

				
A 1.50C Au 2.00C Au	A6 1.50C Au 1.80C Au	B 0.90 Au	BD 0.90 Au	BST1 0.62 Au/Ni
				
BST2 0.90 Au	BST3 1.60C Au	C 1.30 Au 1.50C Au 2.00C Au 2.50C Au 3.00C Au	C1 2.30/3.10C Au	CS1 1.80/2.25C Au/ HTK
				
CS3 1.75/2.40C Au/ HTK	CS8 1.80/2.80C Au/ HTK	D1 0.50 Au 0.64C Au	D 0.90C Au	D 1.30 Au 1.50 Au
				
E 1.50 Au	F 0.90 Au	F 1.50 Au	G 1.06 Au 1.30 Au 1.50 Au	H 0.90 Au
				
H 1.50 Au 1.70 Au 2.50 Au	H1 0.90 Au	HL2 0.90C Au	K 1.70 Au	M 1.30 Au
				
M1 1.30 Au 1.40C Au 1.50 Au	M6 1.30 Au 1.50 Au	N 0.50 Au	Q 0.50 Au 0.80 Au	Q 1.06 Au 1.30 Au 1.50 Au
				
Q5 1.06 Au	Q8 1.50 Au	QL2 1.50 Au	V 0.90 Au/Ni	V 1.30 Au
				
V1 0.90 Au	V3 0.90 Au	VL2 0.90 Au	V5 0.90 Au	


Bestellbeispiel

1025/E - C - 1.5 N - Au - 1.5 C

1 2 3 4 5 6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft 4. Tastkopfveredelung
5. Kopfdurchmesser 6. Tastkopfmateriale (nur bei CuBe)

Serie 1025/E



Hülsen 1025

empf. Bohrer - Durchmesser

HP 2361.1 (Trolitax)	1.65 mm
mit eingedrücktem Pressring	1.75 mm
HGW 2371 (Hartglasgewebe)	1.67 mm
mit eingedrücktem Pressring	1.76 mm

