

0162LD/10



Dauerlötspitze für Ersa Tip 260 und Multitip C15 Form: angeschragt 45 °

Winkel ERSADUR-Dauerlötspitze Abmessung 3,6 mm

Verpackungseinheit mit 10 Dauerlötspitzen in einer Umverpackung

Beschichtung	Dauerlötspitze
Lötspitzenform	angeschrägt
Durchmesser/Breite (mm)	3,60
Innendurchmesser Schaft in mm	4,5
Aussendurchmesser Schaft in mm	6,0
Gesamtlänge in mm	54,00
Gewicht in KG	0,060