

PRODUKTINFORMATION

Typ	SKS16 Starthilfekabel mit startsafe [®]
Grunddaten	16 qmm Kabelquerschnitt 3,0 m Gesamtlänge des Starthilfekabels Starthilfekabel gemäß DIN72553, Kabel nach DIN72551 TÜV, GS geprüft Flexible Kabelführung (0,3 mm Einzellitzen) 100% elektronisch geprüft Handliche Zangen, vollisoliert, auch im beengten Batterieraum moderner Fahrzeuge einsetzbar. (Neue Fzg. lassen das Anklemmen großer Zangen nicht mehr zu)

startsafe [®]	Diese Ausstattungsvariante unterdrückt Spannungsspitzen auf unbedenkliche Werte und verhindert so die mögliche Zerstörung von KFZ-Elektronikkomponenten wie ABS, Airbag, Zündelektronik, Einspritzung, Telefon, HiFi ...
------------------------	--

DIN-Einstufungen / Einsatzbereiche

Querschnitt	Einsatz bis max.	Länge	international
16 qmm	Benzinmotor bis 2500 ccm	3000 mm	220 A
25 qmm	Benzinmotor bis 5500 ccm Dieselmotor bis 3000 ccm	3500 mm	350 A
35 qmm	Benzinmotor bis 7000 ccm Dieselmotor bis 4000 ccm	4500 mm	480 A