



ACK-118 BK

Die ACK-118 BK ist eine numerische Tastatur aus Silikon-Material und somit staubdicht und spritzwassergeschützt (IP64).

Sie verfügt über eine integrierte Funktionstaste zum Start des Taschenrechners unter Windows und einem USB-Anschluss mit automatischem Kabelaufroller.

Diese Tastatur ist besonders geeignet für den Notebook-Einsatz sowie für alle schmutzigen, feuchten bzw. hygienischen Einsatzbereiche wo speziell nur eine numerische Tastatur benötigt wird.



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Tasten:
18
Bauart:
Membrantechnologie
Zu erwartende Lebensdauer:
ca. 1 Mio. Anschläge / Taste
Betätigung:
2,0 ± 0,4 mm (Gesamtweg)
Druckpunkt:
100 ± 20 g

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

Spannungsversorgung:
+5 VDC ± 5 %
Stromaufnahme ca.:
Tastatur maximal: 250 mA max.
Temperatur:
Betrieb: 0 °C bis +60 °C
Lagerung: -20 °C bis +80 °C
Feuchtigkeit:
Betrieb und Lagerung: 10 % bis 100 % rel.
Kabellänge:
0,7 m (inkl. Kabeltrommel mit Federrückzug)
Schnittstelle:
USB
Lieferumfang:
Tastatur, Bedienungsanleitung
Farbe:
Schwarz
Zertifiziert:
CE, FCC, WEEE/RoHS
Kompatibilität:
Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

LOGISTISCHE DATEN

Artikelbezeichnung:
KeySonic ACK-118 BK
Marke:
EAR888-62976468
Artikelnummer / EAN-Code:
12523 (DE) 4250078142164
Verpackungseinheit:
100 Stück/ Karton
Abmessungen / Gewicht ca.:
Tastatur: 92 x 9,8 x 132 mm 76 g
inkl. Verpackung: 112 x 16 x 213 mm 100 g
Karton: 460 x 330 x 270 mm 10,5 kg



BESONDERHEITEN

Geräuschloser und spürbarer Anschlag durch versiegelte Kurzhubtasten. Blau beleuchtete Status-LED für aktivierte Num-Lock-Funktion. Plug & Play-Installation ohne speziellen Treiber. Erhältlich in einer ansprechenden Retail-Verpackung.