

LV-WX300USTi

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte avec fonctions interactives

Compact et portable, le projecteur à focale ultra courte LV-300USTi dispose d'une résolution WXGA native et propose des fonctions interactives qui en font l'outil idéal pour projeter des images grand format nettes et lumineuses dans les petites salles de réunion ou de classe.



- Projecteur compact et portable, à focale ultra courte, pesant seulement 5 kg
- Les fonctions interactives permettent une plus grande participation du public, avec jusqu'à 4 stylos infrarouges ou à l'aide du module tactile additionnel.
- Projette sans effort des images nettes et lumineuses de 100 pouces depuis une distance de seulement 445 mm
- Panneau DLP avec résolution WXGA native (1280 × 800 pixels) et format 16/10
- Profitez d'une luminosité vive de 3000 lumens et d'un taux de contraste de 2300:1
- Correction de trapèze verticale +/- 40°
- Durée de vie de la lampe allant jusqu'à 8000 heures et seulement 29 dBA en mode économique
- Réglage des couleurs sur 6 axes avec réglage avancé des couleurs à l'écran
- Haut-parleurs intégrés 2 × 10 W
- 2 ports HDMI et 1 port réseau RJ-45

Gamme de produits



LV-WX300USTi



LV-WX300UST



LV-WX300

LV-WX300USTi

LV-WX300UST

LV-WX300

LV-X300

LV-S300

Canon

Caractéristiques techniques

PANNEAU

Type	Puce DLP™
Format et nombre	Diagonale de 0,65 pouce, puce unique
Ratio d'aspect	16:10
Résolution native	1280 × 800 (WXGA), 1.024.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	230 W
Ouverture et distance focale	F/2,5 ; f = 5,1 mm
Agrandissement et contrôle du zoom	1x, fixe
Contrôle de la mise au point	Manuel

IMAGE ET SON

Luminosité	3000 lumens (2500 lumens en mode économique)
Uniformité de luminosité	75 %
Taux de contraste	2300:1
Distance de projection	28,2 cm - 44,5 cm (28,2 cm pour une image de 80 pouces)
Taille de l'écran	80 pouces – 100 pouces (1,29 m × 0,81 m – 2,15 m × 1,35 m)
Format de projection	0,35:1
Plage de correction de trapèze	Verticale : manuelle +/- 40°
Compatibilité numérique RVB	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Systèmes de couleurs Vidéo / S-Vidéo	PAL B/G/H/I / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Modes d'affichage	Présentation, Standard, sRVB, Vidéo, Utilisateur 1 et 2
Options de correction d'image	Reproduction des couleurs 10 bits (1,07 milliard de couleurs)
Haut-parleur intégré	10 W × 2 RMS

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	Entrée analogique RVB 1
Entrée analogique RVB 2	Sortie analogique RVB
Entrée S-Vidéo	Entrée vidéo composite
Entrée audio 1	Entrée audio 2
Sortie audio	Port USB
Port de service / contrôle du projecteur	Port réseau
Fonctions interactives	

MÉCANISMES

Mécanisme d'inclinaison avant	Mécanisme d'inclinaison arrière
-------------------------------	---------------------------------

INDICES

Dimensions (L × H × P)	Poids
Alimentation	Consommation
Niveau de bruit	Environnement d'utilisation
Environnement de stockage	Garantie

2 ports HDMI™ V1.3 (avec technologie Deep Colour)	Mini D-Sub 15 broches (vidéo composante via un câble en option/périrel-RVB via un câble en option)
Mini D-Sub 15 broches (partagé avec la sortie RVB)	Mini D-Sub 15 broches (partagé avec l'entrée RVB 2)
Mini DIN 4 broches	Mini DIN 4 broches
Mini-jack stéréo 3,5 mm (entrée RVB 1)	Entrée vidéo RCA (G/D)
Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)	Type B et USB mini-B
Mini D-Sub 9 broches (RS232c)	RJ-45
USB de type mini-B	
	1 pied pivotant (réglage fin)
	2 pieds pivotants
	287,7 mm × 186 mm × 374,5 mm (pieds et objectif inclus)
	5 kg
	100-120 / 200-240 V CA, 50/60 Hz
	Modes – Normal : 310 W / Éco : 260 W
	Mode veille : (LAN activé / désactivé) 6 W / 0,5 W
	Modes - Normal : 33 dBA / Éco : 29 dBA
	0 °C à +40 °C
	-10 °C à +60 °C
	3 ans

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

LV-WX300USTi

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte

Compact et portable, le projecteur à focale ultra courte LV-300USTi dispose d'une résolution WXGA native et propose des fonctions interactives qui en font l'outil idéal pour projeter des images grand format nettes et lumineuses dans les petites salles de réunion ou de classe.

Date de commercialisation : juin 2015



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Projecteur multimédia LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	4549292040746	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Télécommande LV-RC09 (avec pointeur laser)	0742C001AA	4549292044928	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Télécommande LV-RC10 (identique à celle fournie dans la boîte)	0748C001AA	4549292044935	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Lampe pour projecteur LV-LP41	0740C001AA	4549292046663	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Fixation murale LV-WL02	0747C001AA	4549292044911	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Stylet interactif LV-IP01 (2 unités) (identique à celui fourni dans la boîte)	0883C001AA	4549292048490	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Module tactile LV-FM01	0884C001AA	4549292048506	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

LV-WX300USTi

Projecteur WXGA compact et portable à focale ultra courte

Compact et portable, le projecteur à focale ultra courte LV-300USTi dispose d'une résolution WXGA native et propose des fonctions interactives qui en font l'outil idéal pour projeter des images grand format nettes et lumineuses dans les petites salles de réunion ou de classe.



Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Projecteur multimédia LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	EA	Unité	1	374	287	186	Environ 5,0	N/A
		CT	Carton	1	430	510	280	N/A	Environ 5,5

Contenu de la boîte

- Projecteur multimédia LV-WX300USTi
- Télécommande
- Câble d'alimentation secteur
- Câble pour ordinateur (VGA)
- Guide de démarrage rapide (livre)
- Mode d'emploi (multi-support, CD-ROM)
- Livre de garantie (E)
- Précautions pour la connexion HDMI
- CD d'application interactif
- Stylet interactif
- Câble USB