



## 2-Port Cat6a 10G RJ45-Netzwerkdose, geschirmt

Unterputzmontage, Anschlussdose mit Frontblende, STP, Signalweiß  
RAL9003

Part No.: 771917

EAN-13: 0766623771917 | UPC: 766623771917

### Cat6a Unterputzdose mit 2 Ports und Frontblende für strukturierte Verkabelung in Wänden

Diese geschirmte 2-Port Cat6a 10G RJ45-Wanddose ist der hochwertige Unterputzauslass für Ihre passive Kabelinfrastruktur. Die Cat6a-Buchsen unterstützen bis zu 10 Gbit/s bei 500 MHz und alle PoE-Anwendungen bis zu PoE++. Für eine Aufputzmontage dieser Datendose verwenden Sie den separat erhältlichen Aufputzrahmen #771894.

#### Merkmale:

- Cat6a STP 360° geschirmte RJ45-Wanddose für 10G, HDBaseT und PoE-Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Zwei 40° gewinkelte Buchsen
- Flacher Unterputzrahmen
- 3 µm vergoldete Kontakte
- Geeignet für Massivdraht mit AWG 26/1 bis 22/1
- Konform mit ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1 und ANSI/TIA-568

- Frontblende im europäischen Format 80 x 80 mm
- Flexible Zugentlastung
- Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
- Integriertes Beschriftungsfeld
- LSA-Schneidklemmenanschluss, geeignet für 110, Krone und andere Auflegewerkzeuge
- Für Rundkabel geeignet
- 10 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- ISO/IEC 11801
- DIN EN 50173-1

### Allgemein

- Unterstützt Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
- Max. Betriebsfrequenz: 500 MHz
- Unterstützt alle PoE-Standards bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Steckzyklen:  $\geq 750$

### Material

- Kontakte: Phosphor-Bronze, verzinkt
- Kontaktplattierung: 3  $\mu$ m Gold
- Schneidklemme: Phosphor-Bronze
- Schirmung:
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

### Elektrische Details

- Isolationswiderstand:  $\geq 250$  MOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 V DC/700 V AC
- Kontaktwiderstand:  $\leq 20$  MOhm

### Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 80 x 80 x 31 mm
- Nettogewicht: 150 g
- Bruttogewicht: 160 g

### Physische Details

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -10 - 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -40 - 70°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 10 - 90% RH

### Lieferumfang

- 2-Port Cat6a 10G RJ45 Netzwerkdose, geschirmt

- Zwei Schrauben für Aufputzmontage; geeignet für Aufputzrahmen #771894

Dieses Produkt ist auch in anderen Varianten verfügbar

- #771900 - Cat6-Version
- #771894 - Aufputzrahmen (wandelt Unterputz in Aufputz um)



