

**Artikelnummer:** 134834

**Kurzbeschreibung:** KÄRCHER-Nass/Trockensauger NT70, 2400 Watt, Kippfahrgestell, vielseitiges Zubehör

**Langbeschreibung:** KÄRCHER-Nass/Trockensauger NT70, 2400 Watt, Kippfahrgestell, vielseitiges Zubehör: Mit dem Nass-/Trockensauger NT70 von Kärcher saugen Sie mühelos auch grobe Verschmutzungen mit trockenem oder nassem Schmutz auf. Die hohe Leistung von 2400 Watt, die ergonomische Gestaltung und der professionelle Komfort machen den NT70 zum Allrounder in der Reinigung mit einem Nass-/Trockensauger von Kärcher.

Insgesamt drei leistungsstarke Motoren sichern die hohe Saugleistung des NT70. Damit kann ein Luftstrom, von 3 x 56 Litern in der Sekunde erzeugt werden, der auch gröbere Verschmutzungen einfach aufnimmt. Sowohl trockener als auch nasser Schmutz hat keine Chance gegen einen Nass-/Trockensauger, der mit einem Behältervolumen von großzügigen 70 Litern besonders gut für den gewerblichen Einsatz geeignet ist. Das praktische Kippfahrgestell und ein Saugschlauch von vier Metern Länge erlauben flexibles Arbeiten auch in großen Räumen. Dank der ergonomischen Gestaltung des Schubbügels und des Krümmers am Saugrohr wird die Arbeit weniger belastend. Dafür sorgt auch die 40 Zentimeter breite Nass-Trocken-Bodendüse, die Fugendüse und der praktische Ablassschlauch am Schmutzbehälter. Der Patronenfilter ist so gestaltet, dass die Saugkraft erhalten bleibt, während einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch einfach Kippen nach hinten möglich wird. In der Gesamtheit seiner Ausstattung und technischer Parameter ist der NT70 von Kärcher ein hochleistungsfähiges Gerät für die professionelle Reinigung unterschiedlichster Räume mit groben Verschmutzungen beispielsweise in Eingangsbereichen, Ausstellungshallen, Werkstätten und Produktionsbereichen. Die Ausführung des Schmutzfangbehälters aus Edelstahl und die Ausstattung mit einem Anfahrerschutz machen den Primus der Nass-/Trockensauger komplett. Technische Details: Nass/Trockensauger NT70 von Kärcher Leistung: 2400 Watt Schmutzbehältervolumen: 70 Liter Kippfahrgestell mit ergonomischem Schubbügel Umfangreiches Zubehör direkt am Gerät Saugschlauch 4000 mm Einfaches Entleeren durch Kippen und Ablassschlauch Luftstrom: 3 x 56 l/sek Vakuum: 208 mbar Patronenfilter Maße: L 700 x B 510 x H 990 mm Gewicht: 28,8 kg



**EAN/GTIN:** 4039784725379