

Getauchte Neoprenbeschichtung mit Doppelisolierfutter für verbesserten Hitzeschutz

- Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit.
- Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.

Industrien

- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemisch

Einsatzbereiche

- Presswerkarbeiten
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen



Hauptmerkmale

- Neoprenhandschuh mit einer doppelten Lage aus hitze- und kälteisolierendem Trägermaterials
- Entwickelt für Anwender, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit. Widersteht Reinigungsmitteln und -lösungen. Ausgezeichneter Schutz gegen Fette und Öle. Herausragende Flexibilität und Griffsicherheit
- Komfortables Doppelisolierfutter. Schutz bei einem kurzzeitigen Kontakt mit heißen Oberflächen bis zu 180 °C
- Verlängerte Ausführung im Vergleich zum 19-024 für zusätzlichen Schutz




Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Diphenylguanidin
- Diphenylthiuramurea

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Leistungsstandards



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
AlphaTec® 19-026	Doppelt isolierendes Trägermaterial, Baumwolle, Neopren,	8, 10	660 mm; 26 inches	Schwarz und Grau	• 1 Paar in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.