

Artikelnummer: 129982

Kurzbeschreibung: Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg

Langbeschreibung: Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Vollgummireifen, Tragkraft 3000 kg: Der Schwerlastanhänger mit seiner 2-Achs-Drehschemel-Lenkung und Vollgummireifen ist für die verschiedensten Transportaufgaben geeignet. Mit einer Tragkraft von 3000 kg meistert dieser Schwerlastanhänger auch problematische Lasten. Dieser Schwerlastanhänger besitzt an allen vier Ecken Rohrhülsen, in die Rungen, Bordwände usw. eingesteckt werden können, um die verschiedensten Gegenstände zu transportieren.

Der Grundrahmen ist aus einem Impuls-geschwei ssten T-Profil (80/80/8 mm) gefertigt. Die Ladefläche von 2000 x 1000 mm besteht aus einer stabilen sowie rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatte, die mit einer ebenfalls wetterfesten, 25 mm starken OSB-Platte unterlegt wurde und für eine enorme Stabilität sorgt. Das Deichsel-Schnellwechselsystem hat eine Fallsicherung, die Anhängerkupplung verfügt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 30 mm. Die 2-Achs-Drehschemel-Lenkung dieses Schwerlastanhängers erhält durch einen Kugel-Drehkranz eine enorme Wendigkeit und ist obendrein erfreulich wartungsarm. Lackierung in Reinorange (RAL 2004). In der Lieferung ist eine Bedienungsanleitung, eine Ersatzstückliste sowie ein Wartungsplan enthalten.

Technische Details: Grundrahmen aus T-Profil 80 / 80 / 8 mm, Impuls geschwei sst Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen etc. Stabile, rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm OSB-Platte Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Anhängerkupplung mit Bolzen 30 mm 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, wendig, wartungsarm Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 CE-Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 2006/42/EG Max.

Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 2000 x T 1000 mm Ladehöhe: 560 mm

Bereifung: 460 x 140 mm Tragkraft: 3000 kg Eigengewicht: 287 kg Inkl.

Bedienungsanleitung, Wartungsplan, Ersatzstückliste



EAN/GTIN: 4250448504578