



Solution de rinçage oculaire en format de poche

- solution oculaire composée de solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile sans conservateurs
- la solution oculaire compense la valeur pH dans l'oeil, neutralise les projections alcalines et acides
- sans phosphates à 100%, peut ainsi être utilisée en cas d'accidents avec des substances contenant du calcium
- durée de conservation de la solution oculaire: 4,5 ans
- suffisant pour rincer l'oeil env. 1,5 minutes avec un débit abondant de liquide
- forme unique de l'oeillère intégrée - elle dirige la solution sans pertes directement dans l'oeil, aide à garder ce dernier ouvert et est transparent permettant ainsi à une autre personne de vérifier si l'oeil est bien ouvert
- ouverture rapide d'une seule main. Tourner - le flacon est ouvert.
- dimensions flacon: (L)65 x (P)45 x (H)160 mm

- **Accessoire: sac banane**, en nylon, dimensions: (L)80 x (P)45 x (H)160 mm, **référence: 8910019**

Exemples d'utilisation:

- pour le rinçage de l'oeil en cas d'impuretés et accidents avec d'autres liquides
- adapté pour la protection dans les travaux de chantiers vu que la solution est sans phosphates et peut également être utilisée en cas d'accidents avec des substances contenant du calcium (ciment, béton, chaux)
- pour la protection lors déplacements: pour toujours être préparé lors de chantiers en déplacement



Accessoire: sac banane



Solution de rinçage oculaire en format de poche

Produit	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Solution de rinçage oculaire en format de poche	235 ml		7221	8910018
Accessoire: sac banane			720300	8910019