


## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### Intact Gel-Power Batterie - GEL-80B

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	65 AH (c5), 80 AH (c20), 85 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	27 kg
Elektrolyt Electrolyte	verdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/- 0,01 Kg/l (25°)
Bodenleiste Hold down	B3
Abmessungen Measurements	LxBxH: 353x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen black PP box, black cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei - UN2800
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	extrem gasungsarm durch innere Gas Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Boote-Rollstühle-Car Auto-Wohnmobile boats-car-HGV-wheelchairs-camper
Auslieferungszustand Delivery status	gefüllt und geladen

