

Bauer Einhängewanne

Auffangvolumen 173 l, Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1765 x 1265/915 mm, mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahlblech mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 254726



Einhängewanne

- Ideal zur schnellen und gesetzeskonformen Umrüstung von Regalsystemen für die Gefahrstofflagerung
- Geeignet als eigene Ebene im Regal, die direkt auf die Trägerprofile aufgelegt wird
- Mit Überstand an den Längsseiten als Auflagefläche zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare Stoffe der GHS-Kategorie 1-3
- Auffangvolumen 173 l
- Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1765 x 1265/915 mm
- mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahlblech mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp Auffangwanne

Material Stahlblech

Auffangwannentyp	Einhängewanne	Materialstärke	3 mm
geeignet für (Produkt/Material)	Regalsysteme	Oberfläche	lackiert
geeignet für (Anwendung)	einhängen als Lagerebene	Farbe	resedagrün // RAL6011
Lagerort	unter Dach	Bauart	mit Überstand als Auflagefläche
Auffangvolumen	173 l	Auffangwanne Ausstattung	PE-Einsatz, Gitterrost
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1-4 und brennbare Stoffe der GHS- Kategorie 1-3	Material Gitterrost	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Höhe	165 mm	stapelbar	nein
Breite	1765 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1265 mm	Richtlinie	StawaR
für Längstraversenabstand	915 mm	Gewicht	139 kg