

## Trennwand für Büro-Trennwand

Höhe x Breite 1530 x 800 mm, Wand aus Holz mit Polyesterbezug

Artikelnummer: 701038



## Trennwandssystem

### Wandelement




Trennwand für Büro-Trennwand

- Höhe x Breite 1530 x 800 mm
- gerade oder im Winkel von 90°
- beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
- Wand aus Holz mit Polyesterbezug
- schallgeprüft nach DIN EN ISO 354






## Technische Details

Informationsausstattung	Büro-Trennwand	Material Wand	Holz mit Polyesterbezug
Modul	Trennwand	fahrbar	nein
Höhe	1530 mm	klappbar	nein
Breite	800 mm	schwenkbar	nein
Stellwand Ausstattung	beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle	Norm	Schallprüfung DIN EN ISO 354
Aufstellung/Montage	gerade oder im Winkel von 90°	Gewicht	10 kg

## Zubehör

444117		Magnetknopf für Trennwand, in weiß
444139		Mittelstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Fuß
444172		Eckstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben
444194		Endstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1530 x 40 x 20 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau mit Fuß

## Dazu passt auch ...

143056		Schiene für Schreibtisch, Länge 1200 mm, Ausgestattet mit integriertem Kabelmanagement, Befestigung mit Durchtisch-/Tischklemme, Aus Aluminium in silber
157954		Magnetrahmen, Format DIN A4, Rahmen in schwarz, zur Befestigung mit Klettverschluss
521809		Pinn-Nadeln, rund, Länge x Durchmesser 18 x 4 mm, in farblich sortiert
527830		Schreibtischleuchte, 1 x Energiesparlampe, 20 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 2700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1300 Lux, Energieeffizienzklasse F, Arm um 160° drehbar, Armlänge 410 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Stand- oder Klemmfuß, Klemmweite 0 - 55 mm, Aus Aluminium in schwarz/silber
962654		Moderationskarte, oval, Höhe x Breite 110 x 190 mm, in farblich sortiert