


VELCRO® High Strength Fixation 25m bande crochets 25m bande velours, crochets & velours 50mm noir

Numéro d'article	25.16.6008
Constructeur	Velcro
Référence constructeur	VEL-PS20008
EAN (pièce unique)	8412355200080



Velcro en plastique extrudé VELCRO®. Profil moyen. Bande auto-adhésive pour une variété de surfaces (PVC-vinyle, aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué et polyester), ne convient pas pour le cisaillement, le polyéthylène ou le polypropylène. Résistance à la température élevée du ruban adhésif. Puissance de collage initiale moyenne.

Matériel: polyamide, Durée de l'intervalle de trame: moyenne, Puissance d'adhérence: 6 N/cm, Tension de cisaillement: 31 N/cm², Tension: 9 N/cm², Température de fonctionnement de la colle: -20°C à +120°C, Recommandations adhésives: température optimale entre 18°C et 20°C, Humidité relative entre 40% et 60%

VELCRO® Professional Series

Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative "verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation pour l'industrie de VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces de bâtiment, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.

Remarque: photo non-contractuelle**Caractéristiques techniques**

Constructeur	Velcro
Groupe de produits	Fixation de câbles
Types de produits	Fixation de câbles
Couleur	noir
Longueur	25 m
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C
Largeur	50 mm
Poids	2200 g
Hauteur du colis	350 mm
Largeur du colis	120 mm
Profondeur du colis	340 mm
Poids du paquet	2.184 kg