

Respingenti in gomma · cilindrici

25150.1443



Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.
La durezza è di $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Ulteriori gradi di durezza ($40 \pm 5^\circ$ shore A e $70 \pm 5^\circ$ shore A) sono fornibili a richiesta.

Materiale

Rondella d'appoggio

- Acciaio inox 1.4301

Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

- Acciaio inox 1.4301

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piedi di supporto, ammortizzazione dell'impatto

Disegno



fig. 1



fig. 2

Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | Rigidità R ~ [N/mm] | Carico max. [N] | Corsa ~ [mm] | Temperatura | | Peso [g] | Codice |
|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|-------------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ [mm] | l ₂ | s | | | | min. | max. | | |
| Con vite – Fig. 2, Acciaio inox | | | | | | | | | | | |
| 40 | 30 | M8 | 23 | 2 | 213 | 1600 | 7,5 | -30 | 80 | 73 | 25150.1443 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.