

## Termékinformációk

**02 07 200**

### Erő kombifogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	02 07 200
EAN	4003773022299
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	380 g
Méretek	200 x 69 x 36 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

#### Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 13,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk