

## Termékinformációk

# 98 24 02

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Csavarhúzó kereszthornys csavarokhoz

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

### Általános

Cikkszám	98 24 02
EAN	4003773026457
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	94 g
Méretek	212 x 33 x 35 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Méret	PH2
Pengehossz	100 mm
Fogantyúhossz	112 mm
Penge – Ø	6,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	18 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Phillips® bejegyzett márkavédjegy Phillips Screw Company