



TV-Wandhalterung, neigbar, schwenkbar und horizontal nachjustierbar

Für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, Full Motion (vollbeweglich), nach Montage horizontal justierbar, schwarz

Part No.: [462419](#)

EAN-13: 0766623462419 | UPC: 766623462419

Vollbewegliche TV-Wandhalterung für die perfekte Perspektive

Diese robuste Universal-TV-Halterung von Manhattan hält Ihren Fernseher sicher auf einem flexiblen Gelenkarm. Für eine optimale Sicht aus jeder Perspektive lässt sie sich $+3$ bis -15° neigen und $\pm 60^\circ$ schwenken. Sie ist geeignet für flache und curved LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 55 Zoll (139,7 cm) bei einer Traglast von 35 kg sowie VESA-Konformität bis 600x400. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wasserwaage und der $\pm 3^\circ$ -Justierbarkeit auch nach der Montage können Sie die Halterung perfekt horizontal an der Wand ausrichten. Sie ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere kommerzielle Anwendungen. Die universelle Manhattan Full-Motion TV-Wandhalterung konzentriert sich auf das optimale Fernseherlebnis, egal wo Sie sie anbringen.

Merkmale:

- Für Fernseher von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, geeignet für flache und curved Displays
- +3° bis -15° neigbar, +/-90° schwenkbar sowie nach der Montage +/-3° horizontal justierbar für optimalen Betrachtungswinkel
- Wandprofil 63 bis 358 mm
- Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
- Integrierte Kabelführung minimiert Kabelgewirr
- Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
- Entspricht VESA-Standards 100x100 bis 400x400 z. B. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein

- Geeignet für Curved und Flachbildschirme von 32" bis 55"
- Traglast: 35 kg
- Neigbar: +3 bis -15°
- Schwenkbar: +/-90°
- Horizontale Justierung nach Montage: +/-3°
- Abmessungen (L x B x H): 358 x 440 x 420 mm
- Wandprofil: 63 bis 358 mm
- Nettogewicht: 2,2 kg
- Bruttogewicht: 2,63 kg
- Material: Stahl
- VESA-Standards: 100x100 bis 400x400 z. B. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400

Lieferumfang

- TV-Wandhalterung, Full Motion/vollbeweglich und horizontal nachjustierbar
- Ansteckbare Wasserwaage
- Montagematerial und Anleitung



